

KW 3 Cuve suspendue avec couvercle



Lors de l'utilisation de liquides chimiquement agressifs (par ex. TICKOPUR J 80 U), de l'élimination de salissures chimiquement agressives ou abrasives ou de la sonication de liquides d'échantillonnage, on utilise des godets d'insertion (sonication indirecte). Comme rien ne doit être placé au fond de la cuve du bain à ultrasons, BANDELIN propose des bacs suspendus adaptés en plastique avec couvercle. Veuillez noter que pour transmettre les ultrasons à la cuve d'insertion, la tension de surface de l'eau doit être réduite et qu'il faut donc utiliser une solution de nettoyage (par ex. TICKOPUR R 33 3%) comme liquide de couplage / liquide de contact.

Cuve suspendue en plastique avec couvercle

pour produits chimiques agressifs en acier inoxydable

□ pour RK 100 H / RK 100 SH / RK 102 H / RK 103 H / DK 102 P / TK 100 / TK 100 H

Products for the electronic industry



□ intérieur : L x l x P = 195 x 115 x 88 mm

□ résistant à la température : eau jusqu'à 80 °C / acides jusqu'à 60 °C

□ polyéthylène, non perforé

Numéro d'article	WL20035
Modèle	KW 3
Fabricant	BANDELIN
Numéro d'article du fabricant	715
Données du fabricant du GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Longueur	195 mm
Largeur	115 mm
Hauteur	88 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non