

Chaussure basse ERGO-MED 465 2.0 XP, W12, S3, cuir lisse, unisexe, noir, taille 39



Chez ATLAS®, seules les peaux de bovins de la meilleure qualité sont utilisées. Une sélection extrêmement minutieuse permet de n'utiliser que des cuirs irréprochables, de qualité supérieure et souples. Le cuir lisse ATLAS Waterproof doit résister à des défis particuliers tout au long de la journée de travail. Le cuir de vachette pleine fleur d'environ 2 mm d'épaisseur se distingue particulièrement par son imperméabilité durable et permet ainsi de garder les pieds au sec pendant plusieurs heures. De plus, il est particulièrement respirant, durable et indéformable.

ATLAS® associe les technologies les plus modernes aux besoins anatomiques de chaque porteur. Le nouveau INNOFLEX SYSTEM® se veut un concept global de semelle de course et soutient le coureur dans chaque phase du mouvement. Du premier au dernier contact avec le sol, le complexe de la semelle est guidé en permanence par la même ligne naturelle d'évolution des forces, l'INNOFLEX LINE. Elle dirige les forces de manière

optimale du talon à la pointe et soutient ainsi la ligne de force naturelle. L'absorption d'énergie correspondante, c'est-à-dire l'amortissement, est assurée par des zones spéciales comme la CLOUDZONE au niveau du talon. Les surfaces de marche de grande taille, qui sont équipées d'un matériau MPU® particulièrement apte à absorber l'énergie, absorbent l'énergie et la restituent de manière ciblée dans le déroulement du mouvement. Cela permet de garantir une marche sans fatigue tout au long de la journée de travail.

Avec la technologie antiperforation XP®, ATLAS® propose un système innovant de protection du pied contre les objets pointus, comme les clous. Un matériau textile high-tech, contenant entre autres des fibres d'aramide, est utilisé à cet effet. La sécurité accrue ne se fait pas au détriment du confort, car le textile est exempt de métal, extrêmement léger et soutient la torsion naturelle du pied.

L'embout en acier de forme anatomique protège le pied au niveau des orteils contre les chocs d'au moins 200 joules et les pressions d'au moins 15 kN, conformément à la norme EN ISO 20345:2012.

C'est justement dans le quotidien du travail, lors de sollicitations physiques élevées, que les propriétés de régulation de la température ne sont pas seulement exigées, mais attendues. La doublure fonctionnelle aktiv-X est synonyme de qualité supérieure, de technologie innovante et offre au porteur une régulation active et durable de l'humidité. La doublure fonctionnelle aktiv-X régule l'humidité et fait en sorte que les chaussures sèchent rapidement. Elle ne déteint pas, est douce pour la peau et résiste aux frottements.

Travailler plus sainement avec un bon amorti. Le nouveau système d'amortissement 3D d'ATLAS® permet de marcher en douceur et sans se fatiguer. Les trois composants de base sont à la base de cet excellent confort de marche : Soulagement de la pression. L'amortissement. Le dynamisme. L'interaction parfaite entre une semelle intérieure qui soulage la pression et la technologie de semelle MPU, légère et réactive, y contribue.

ATLAS propose les modèles de la série Ergo-Med pour le traitement orthopédique par adjonction de chaussures. Les articles marqués "blueline" sont également adaptés aux modifications orthopédiques certifiées selon la règle DGUV 112-191.

Numéro d'article	WL56439
Modèle	ERGO-MED 465 2.0 XP, W12
Gamme de modèles	ERGO-MED 465 2.0 XP
Fabricant	ATLAS
Numéro d'article du fabricant	86912-39
Données du fabricant du GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159

	DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Longueur avec emballage	350 mm
Largeur avec emballage	250 mm
Hauteur avec emballage	150 mm
Unité de vente	1 paire
Unité de contenu	1 paire
Informations sur la couleur du fabricant	noir
Couleur	noir
Capuchon de protection	oui
Type de chaussures	chaussure basse
Classe de sécurité	S3
Semelle de chaussure	Système MPU INNOFLEX
Résistance au glissement	SRC
Résistance à la pénétration	XP protection anti-perforation non métallique
Largeur de la chaussure	W12
Caractéristiques (chaussures)	• Cuir lisse Waterproof • Système MPU INNOFLEX • Protection anti-perforation non métallique XP • Embout en acier • doublure fonctionnelle aktiv-X • système d'amortissement 3D • convient pour les semelles orthopédiques et pour la fabrication d'appareillages orthopédiques (rehaussement de la semelle et du talon) selon DGUV 112-191
Matériel (chaussures)	cuir lisse imperméable
Pointure de chaussures UE	39
Catégorie de risque (réglementation EPI)	Catégorie 2

Autres versions

Numéro d'article	Pointure de chaussures UE	Largeur de la chaussure
WL56424	36	W10 (largeur standard)
WL56436	36	W12
WL56451	36	W13
WL56466	36	W14
WL30590	37	W10 (largeur standard)

Products for the electronic industry



WL56437	37	W12
WL56452	37	W13
WL56467	37	W14
WL56425	38	W10 (largeur standard)
WL56438	38	W12
WL56453	38	W13
WL56468	38	W14
WL56426	39	W10 (largeur standard)
WL56439	39	W12
WL56454	39	W13
WL56469	39	W14
WL30591	40	W10 (largeur standard)
WL56440	40	W12
WL56455	40	W13
WL56470	40	W14
WL30592	41	W10 (largeur standard)
WL56441	41	W12
WL56456	41	W13
WL56471	41	W14
WL56427	42	W10 (largeur standard)
WL56442	42	W12
WL56457	42	W13
WL56472	42	W14
WL56428	43	W10 (largeur standard)
WL56443	43	W12
WL56458	43	W13
WL56473	43	W14
WL56429	44	W10 (largeur standard)
WL56444	44	W12
WL56459	44	W13
WL56474	44	W14
WL56430	45	W10 (largeur standard)
WL56445	45	W12
WL56460	45	W13
WL56475	45	W14



WL56431	46	W10 (largeur standard)
WL56446	46	W12
WL56461	46	W13
WL56476	46	W14
WL56432	47	W10 (largeur standard)
WL56447	47	W12
WL56462	47	W13
WL56477	47	W14
WL56433	48	W10 (largeur standard)
WL56448	48	W12
WL56463	48	W13
WL56478	48	W14
WL56434	49	W10 (largeur standard)
WL56449	49	W12
WL56464	49	W13
WL56479	49	W14
WL56435	50	W10 (largeur standard)
WL56450	50	W12
WL56465	50	W13
WL56480	50	W14

