


SONOREX cestello sospeso per bagno a ultrasuoni, acciaio inox, 200 x 110 x 40 mm



Durante la pulizia a ultrasuoni, gli oggetti da pulire non devono essere appoggiati sul fondo della vasca, poiché le vibrazioni dei sistemi oscillanti possono causare abrasioni tra gli oggetti da pulire e la vasca stessa. Si raccomanda pertanto l'uso di un cesto di pulizia adeguato. I cestelli di pulizia BANDELIN sono progettati in modo tale che gli oggetti da pulire si trovino sempre nell'area ottimale del campo di cavitazione (a 1-2 cm dal pavimento) della vasca. Con l'aiuto di un cestino, gli oggetti da pulire possono essere comodamente collocati nell'unità e rimossi per il risciacquo dopo la pulizia, senza che l'utente entri in contatto con il liquido detergente o disinfettante.

- adatto a:
- DL: 102 H
- DT: 103 /H
- RK: 103 H /CH, 2 × in 513
- larghezza della maglia trasparente: 5 x 5 mm

- da appendere in

N. articolo	WL19535
Modello	K 3CL
Produttore	BANDELIN
Produttore Articolo n.	3026
Informazioni sul produttore del GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
tratto	200 mm
ampiezza	110 mm
altezza	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo