

## Drut Sn96,5Ag3Cu0,5, 0,3 mm / Typ topnika C3 (bezołowiowy)



- Typ topnika C3: Topnik bez zawartości chlorowców do wszystkich zastosowań w elektronice
  - topnik w 1 kanale
- [<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| numer pozycji             | WL30110                      |
| Model                     | Flussmitteltyp C3 (bleifrei) |
| Producent                 | TAMURA ELSOLD                |
| Numer artykułu producenta | RÖLOT6046                    |
| Jednostka sprzedaży       | 1 rolki                      |

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka zawartości            | 1 Rolki                                                                                 |
| Jednostka zawartości szczegółów | 250 g                                                                                   |
| Stop                            | Sn96,5Ag3Cu0,5                                                                          |
| Typ topnika                     | C3                                                                                      |
| Udział topnika                  | 2,2 %                                                                                   |
| Klasyfikacja                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• ROLO</li><li>• 1.1.3</li><li>• F-SW32</li></ul> |
| Średnica drutu lutowniczego     | 0,3 mm                                                                                  |
| Stop                            | Sn96,5Ag3Cu0,5                                                                          |
| Bez ołowiu/zawiera ołów         | bezołowiowy                                                                             |