

## Topnik QuickFlux, 15 ml

---



Płynny topnik RMA (15 ml), szczególnie odpowiedni do przeróbek BGA i SMT. Wysoce niezawodny, zapobiega powstawaniu mostków i znaczników.

- Z pędzelkiem w zakrętce
- Zawartość substancji stałych 27%
- ROL1 zgodnie z IPC J-STD-004

Numer artykułu.	WL83193
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0051383799
Jednostka sprzedaży	1 butelki
Jednostka treści	1 Butelki
Zgodny z ESD	nie

---

Products for the electronic industry

